

**DNMG 150604, Type: CA510****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250796 CA510 |
| GTIN | 4960664698288 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

DNMG 150604 CA510 Type: CA510
Spånbryder: PS
Skæredybde a_p : 1 - 4 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 450 m/min |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Primær anvendelse | P |
| Tilspænding f | 0,15 - 0,6 mm/o |
| Spånbryder | PS |
| Skæredybde a_p | 1 - 4 mm |
| Type | CA510 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |