

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HB7310, Størrelse / antal:  
110302/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2682 110302/50
GTIN	4067263107712
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Indhold	261222 HB7310
Antal stk.	50
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,15 - 1,75 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VBGT 110302 Type HB7310

261222 HB7310