

Garant**DN.G 110404, Type: HB7415**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250752 HB7415
GTIN	4045197667090
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DN.G 110404 HB7415 Type: HB7415

Spånbryder: TIM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	TIM
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 70 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Type	HB7415
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning