


**DNMG 150604, Type: CA6525**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250796 CA6525
GTIN	4960664471737
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DNMG 150604 CA6525 Type: CA6525  
 Spånbryder: MS  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,7 - 4 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	MS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,35 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,7 - 4 mm
Primær anvendelse	M
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning