



Line Light akku-inspektionslampe, Type: 465



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081341 465
GTIN	5708997352441
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Line Light-arbejdsbelysningen er fremstillet af en ekstruderet akrylprofil med **integreret linse** (strålingsvinkel 75°) og dermed utrolig **robust og slagfast**. Med ekstra frontal lommelygte (150 lumen).

Lampen kan drejes i holderen og kan indstilles, så den ikke blænder.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Arbejdsbelysning med akku, strømforsyning, clipsholder med magnet og monterbar krog.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
ATEX-zone	Ingen
Brændetid	1,5 h
Lysnet	150 - 600 lm
Samlet længde	357 mm
Hoved-Ø	25 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Lyskilde	LED-modul

Akku-kapacitet	2,6 Ah
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Afstrålingsvinkel	75 grader
Batterispænding	3,7 V
Farvetemperatur	6000 K
Lyseffekt	2,6 W
Vægt	220 g
Produkttype	Inspektionslampe