

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HB7310, Størrelse / antal:
110302/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2682 110302/30
GTIN	4067263107705
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Skæredybde a_p	0,15 - 1,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	261222 HB7310
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VBGT 110302 Type HB7310

261222 HB7310