

Garant**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PWLNR/L 1620X06

passende vendeskærsplatter: WN.. 0604..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 30 mm

Samlet længde L: 77 mm

Underlægsplade: 259031 9

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	6 mm
ISO-kode holder	PWLNR/L 1620X06
Hovedlængde L ₁	30 mm
Skaftstørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..

Underlægsplade	259031 9
Knæled	259015 6
Fjeder	259046 2
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Knæledsskrue	259018 4
Samlet længde L	77 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskruer Type 4	259018 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæled Type 6	259015 6
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Underlagsplatte Type 9	259031 9
Fjeder Type 2	259046 2