

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HB7310, Størrelse / antal:
160408/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2682 160408/50
GTIN	4067263107767
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	50
Indhold	261234 HB7310
Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VB.T 160408 Type HB7310

261234 HB7310