

**CCMT 09T302, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260194 CA6525
GTIN	4960664491810
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CC.T 09T302 CA6525 Type: CA6525  
Spånbryder: GK  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	GK
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning