

Garant**CC.T 120404, Type: CB7010**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260158 CB7010
GTIN	4045197668271
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120404 CB7010 Type: CB7010

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Sekundær anvendelse	M
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 240 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	70 - 180 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	CB7010
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning