


DNMG 150604, Type: SW05

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250796 SW05
GTIN	4960664629725
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150604 SW05 Type: SW05

Spånbryder: MU

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Spånbryder	MU
Primær anvendelse	Ti
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	SW05

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning