

**VNMG 160408, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251754 SW05
GTIN	4960664629930
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VNMG 160408 SW05 Type: SW05

Spånryder: MQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 1 mmTilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Spånryder	MQ
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	Ti
Type	SW05

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning