

**CCMT 060208, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260182 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28A

Beskrivelse

CCMT 060208 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 73

Skæredybde a_p : 0,2 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	UNI
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Spånbryder	73
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	SP4019

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060208
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning