

**Garant****eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/08 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251904 16/08
GTIN	4045197651129
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PWLNR/L 1620X08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 34 mm

Samlet længde L: 81 mm

Underlægsplade: 259031 19

**Teknisk beskrivelse**

Knæled	259015 3
Plattestørrelse	8 mm
ISO-kode holder	PWLNR/L 1620X08
Skaftstørrelse	16 mm
Knæledsskrue	259018 3

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Underlægsplade	259031 19
Fjeder	259046 1
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	34 mm
Samlet længde L	81 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæledsskruer Type 3	259018 3
Fjeder Type 1	259046 1
Underlagsplatte Type 19	259031 19
Knæled Type 3	259015 3