

**VNMG 160404, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251752 SW05
GTIN	4960664629923
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	MQ
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	Ti
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o
Type	SW05
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning