

HOLEX®
DNMG 150608 Sæt med 10 stk., Type: HBX020

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250807 HBX020
GTIN	4045197663597
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 150608 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
 Spånbryder: PM
 Skæredybde a_p : 1 - 5 mm
 Tilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Spånbryder	PM
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm

Type	HBX020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Borestang
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	eco-QT-/ eco-klemholder
Serie	QuickTurn-klemholder
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Vendeplattetilknytning	neutral