

**VNMG 160404, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Primær anvendelse	M
Spånbrøder	MQ
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning