

Garant
eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08 mm


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251904 20/08
GTIN	4045197651136
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PWLNR/L 2020X08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 93 mm

Underlægsplade: 259031 19

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 3
Hovedlængde L ₁	34 mm
Plattestørrelse	8 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Knæled	259015 3

ISO-kode holder	PWLNRL 2020X08
Underlægsplade	259031 19
Fjeder	259046 1
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Samlet længde L	93 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplade Type 19	259031 19
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjeder Type 1	259046 1
Knæledsskruer Type 3	259018 3
Knæled Type 3	259015 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500