

**VNMG 160408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VNMG 160408 CA510 Type: CA510

Spånbryder: PQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 180 - 590 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 590 m/min
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Spånbryder	PQ
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning