

**CCMT 060202, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260180 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28A

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Primær anvendelse	UNI
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Spånryder	73
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning