

**CCMT 09T308, Type: SP4019****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260185 SP4019 |
| GTIN | 2050001939050 |
| Artikelklasse | 28A |

Beskrivelse

CCMT 09T308 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 73

Skæredybde a_p : 0,2 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Primær anvendelse | UNI |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 30 - 440 m/min |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 5 mm |
| Spånbryder | 73 |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,45 mm/o |
| Type | SP4019 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |