

Garant**eco-QT-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251903 25/08
GTIN	4045197651082
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Fordel:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.**

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DWLNR/L 2525X08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 103,5 mm

Underlægsplade: 259031 19

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	8 mm
Hovedlængde L ₁	32 mm

Underlægsplade	259031 19
Funktionsbredde L ₄	32 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Skrue til underlagsplade	259025 1
Spændejern	259038 10
ISO-kode holder	DWLNR/L 2525X08
Skafstørrelse	25 mm
Samlet længde L	103,5 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplade Type 19	259031 19
Underlagsplade	259218
Skrue til underlagsplade	259167
Underlagsplade	259214
Spændejern	259354
Underlagsplade Type 11	259031 11
Skrue til underlagsplade Type 1	259025 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500

