

**CCMT 060202, Type: CA6525****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260190 CA6525 |
| GTIN | 4960664491766 |
| Artikelklasse | 25E |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------------|
| Spånbrøder | GK |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Primær anvendelse | M |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 50 - 140 m/min |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 3 mm |
| Type | CA6525 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplade | CCMT 060202 |
| Antal skift/skær | 2 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendskærsplatte til drejning |