

Garant**CCGT 120402, Type: HB7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånryder	AM
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 120402
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning