

**VNMG 160408, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251824 SW05
GTIN	4960664629978
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

VNMG 160408 SW05 Type: SW05  
Spånbryder: MU  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	MU
Primær anvendelse	Ti
Tilspænding $f$	0,1 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Type	SW05

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning