

**VNMG 160404, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251752 CA510
GTIN	4960664700066
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 590 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Spånryder	PQ
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	VNMG 160404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning