

**Garant****eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251904 25/08
GTIN	4045197651143
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PWLNR/L 2525X08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 34 mm

Samlet længde L: 105,5 mm

Underlægsplade: 259031 19

**Teknisk beskrivelse**

Knæledsskrue	259018 3
Fjeder	259046 1
Underlægsplade	259031 19
Plattestørrelse	8 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm

passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	34 mm
Skafstørrelse	25 mm
Knæled	259015 3
ISO-kode holder	PWLNR/L 2525X08
Samlet længde L	105,5 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæledsskruer Type 3	259018 3
Underlagsplatte Type 19	259031 19
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæled Type 3	259015 3
Fjeder Type 1	259046 1
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3