

**VNMG 160404, Type: CA4515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	K
Spånryder	STD
Tilspænding f	0,05 - 0,7 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 360 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,75 - 3 mm
Type	CA4515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning