

Garant
eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/06 mm


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251904 25/06
GTIN	4045197651112
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PWLNR/L 2525X06

passende vendeskærsplatter: WN.. 0604..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 30 mm

Samlet længde L: 101,5 mm

Underlægsplade: 259031 9

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 4
Fjeder	259046 2
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Plattestørrelse	6 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..

Skafstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	PWLNR/L 2525X06
Hovedlængde L ₁	30 mm
Knæled	259015 6
Underlægsplade	259031 9
Samlet længde L	101,5 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 9	259031 9
Knæledsskruer Type 4	259018 4
Knæled Type 6	259015 6
Fjeder Type 2	259046 2
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500