

Garant
eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06 mm


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251905 16/06
GTIN	4045197651150
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PWLNR/L 1620X06

passende vendeskærsplatter: WN.. 0604..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 30 mm

Samlet længde L: 77 mm

Underlægsplade: 259031 9

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	30 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
ISO-kode holder	PWLNR/L 1620X06
Knæledsskrue	259018 4

Plattestørrelse	6 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Knæled	259015 6
Fjeder	259046 2
Underlægsplade	259031 9
Samlet længde L	77 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 6	259015 6
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Underlagsplade Type 9	259031 9
Knæledsskruer Type 4	259018 4
Fjeder Type 2	259046 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500