

Garant**CC.T 120408, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120408 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	SM
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning