

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Fjedersæt	259044 2
Plattestørrelse	8 mm
Knæledsskrue	259018 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Knæled	259015 2
Underlægsplade	259031 40
Hovedlængde L ₁	23 mm
ISO-kode holder	PWLNR/L 3232 P08
Skaftstørrelse	32 mm
Samlet længde L	170 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæled Type 2	259015 2
Underlagsplatte Type 40	259031 40
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500