

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
Knæled	259015 2
Fjedersæt	259044 2
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Hovedlængde L ₁	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Plattestørrelse	8 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
ISO-kode holder	PWLNLR/L 2020K08
Underlægsplade	259031 40
Knæledsskrue	259018 2
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 2	259018 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæled Type 2	259015 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 40	259031 40
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500