

HOLEX®**DNMG 150608 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250807 HBX130 |
| GTIN | 4045197663610 |
| Artikelklasse | 22D |

Beskrivelse

DNMG 150608 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 1 - 5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Skæredybde a_p | 1 - 5 mm |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt |
| Primær anvendelse | M |
| Spånbryder | MM |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,5 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 200 m/min |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type | HBX130 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| Serie | Borestang |
| Serie | Skærholder |
| Serie | Skærehoved |
| Serie | QuickTurn-klemholder |
| Serie | eco-QT-/ eco-klemholder |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Vendeplattetilknytning | neutral |