

**Garant****CC.T 120404, Type: HB7020**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260158 HB7020
GTIN	4045197698872
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 120404 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånbryder	SM

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning