

Garant**Finspindelsæt Ø 9,75 – 30,1 mm, Tilslutning: HW63****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237566 HW63
GTIN	4045197816672
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **digitalt spindelhoved** nr. 237568, , **digital displayenhed** nr. 237601, borestænger og tilbehør i kuffert.

Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i Ø.

Med ekstra, præcis aflæsningsmulighed på 0,001 mm i Ø.

Ø-indstilling med meget lavt vendespillerum takket være direkte målesystem.

Til Ø 9,75 – 30,1 mm

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-Ø 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen **CC..0602..**

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: nr. 237568 HW63

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06

1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)

1 digital displayenhed: Nr. 237601

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Indvendig køling: ja

Teknisk beskrivelse

Tilslutning	HW63
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR3
Antal medfølgende batterier	1
Batteritype	LR3
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

Vendeplatteholdere til broer	237565
Borestang	237632
Borestang	237634
Borestang	237636
CC.T 060204 Type CU7010	260052 CU7010
Spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HW63	237568 HW63
Borestang	237630
Sæt uden holder Ø 9,75 – 164 mm	237598
Displayenhed digital	237601