

**KOMET KUB Centron® Powerline borekrone, Ø DC m7: 29mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236651 29     |
| GTIN                | 4047109227026 |
| Artikelklasse       | 24L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Borespidsen fører værktøjet præcist ind i boreakslen og sikrer dermed rethed og højeste processikkerhed, stabilitet ned til boreddybder på maks. 9×D.

Mulighed for forboring på plane, lige flader uden pilotboring.

Borekrone uden føringsdele og indstilling af disse.

**Anvendelse:**

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Med centrerspids nr. 236659.

Med vendeskærsplatter nr. 236520 – 236576.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Antal skær Z               | 2                    |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 07T308          |
| Centrerspids-størrelse     | 60                   |
| Basisenheds- størrelse     | 26                   |
| Vendeplatteskruesæt        | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Skrue til basisenhed       | 239653 8IP9          |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Serie            | KUB Centron®            |
| Nominel Ø D      | 29                      |
| Boranvendelse    | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse    | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse    | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse    | Bundhulsboring          |
| Indvendig køling | ja                      |
| Produkttype      | Vendepattebor           |

---

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP9                        | 239653 8IP9 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm       | 211750 1,3  |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP  |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1                        | 239652 8IP1 |