

**CCMT 060202, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260190 CA510
GTIN	4960664696444
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Primær anvendelse	P
Spånbryder	GK
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning