

**KOMET KUB Centron® borekrone, Ø DC m7: 75mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236650 75 |
| GTIN | 4047109095380 |
| Artikelklasse | 24L |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker til 8 (9)×D.**
- **Centrering med centreringsspids og føringsdele.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Ø føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplatte med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens Ø tilpasses med underlægningsfolie.**

Anvendelse:

- **Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.**
- **Med centrerspids nr. 236655 – 236657.**
- **Med vendeskærsplatte nr. 236740 – 237080.**

Passer til:

Basisenhed nr. 236652 – 236654.

Leveringsomfang:

Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).

Kan indstilles fra Ø 65 mm med vendeskærsplatteindsatser (vendeskærsplatteindsats udvendig +1 mm i Ø).

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|----------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
|---------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Skrue til basisenhed | 239655 20IP3 |
| Centrerspids-størrelse | 65 |
| Basisenheds- størrelse | 72 |
| Antal skær Z | 1 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 |
| Serie | KUB Centron® |
| Nominel Ø D | 75 |
| Boranvendelse | Centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå udgang |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2 | 239655 8IP2 |
| KOMET® basisenhed Ø DC 72 mm | 236654 72 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP3 | 239655 20IP3 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 65 | 236656 65 |
| KOMET® basisenhed Ø DC 72 mm | 236652 72 |
| KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 65 | 236655 65 |
| KOMET® basisenhed Ø DC 72 mm | 236653 72 |