

**Garant****CCGT 120402, Type: HU7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Artikelklasse	21G

## Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Spånbrøder	AM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 120402
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning