

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	PWLNR/L 1616H08
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 2
Hovedlængde L ₁	20 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Fjederstiftsæt	259047 2
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Knæledsskrue	259018 2
Skaftstørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 40
Plattestørrelse	8 mm
Samlet længde L	100 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Underlagsplatte Type 40	259031 40
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Knæled Type 9	259015 9
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæledsskrue Type 8	259018 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500