

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Skaftstørrelse	16 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
ISO-kode holder	PWLNRL 1616H06
Hovedlængde L ₁	16 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Fjedersæt	259044 5
Knæled	259015 9
Knæledsskrue	259018 6
Plattestørrelse	6 mm
Underlægsplade	259031 25
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 25	259031 25
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Knæled Type 9	259015 9
Knæledsskrue Type 6	259018 6
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500