

Garant**eco-QT-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251903 20/08
GTIN	4045197651075
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Fordel:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.**

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DWLNR/L 2025X08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 91 mm

Underlægsplade: 259031 19

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	DWLNR/L 2025X08
Plattestørrelse	8 mm

Underlægsplade	259031 19
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Skrue til underlagsplade	259025 1
Spændejern	259038 10
Skafstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Hovedlængde L ₁	32 mm
Samlet længde L	91 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændejern	259354
Underlagsplade	259214
Spændejern Type 10	259038 10
Skrue til underlagsplade Type 1	259025 1
Underlagsplade Type 11	259031 11
Underlagsplade	259218
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplade Type 19	259031 19

Skrue til underlagsplatte

259167