

Garant**Skærehoved QuickTurn, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Fordel:**

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på klampeholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Indvendig køling: nej

ISO-kode holder: DWLNR/L 2025K08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 125 mm

Underlægsplade: 259031 42

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	DWLNR/L 2025K08
Underlægsplade	259031 42
Hovedlængde L ₁	32 mm
Spændejern	259038 10
Funktionsbredde L ₄	25 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Skaftstørrelse	20 mm

Plattestørrelse	8 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 4
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejern Type 10	259038 10
Skrue til underlagsplatte	259171
Underlagsplatte	259581
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplatte Type 42	259031 42
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 4	259025 4
Spændejern	259354