

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	15 mm
Underlægsplade	259031 37
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Skaftstørrelse	25 mm
Fjederstiftsæt	259047 4
Fjedersæt	259044 6
Knæledsskrue	259018 11
Hovedlængde L ₁	30 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Knæled	259015 12
ISO-kode holder	PSKNR/L 2525M15
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 11	259018 11
Underlagsplatte Type 37	259031 37
Knæled Type 12	259015 12
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500