


Garant**eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251102 16/12
GTIN	4045197650696
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

- **Positionering inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.**
- **Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.**

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PSSNR/L 1616X12

passende vendeskærsplatter: SN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 81 mm

Underlægsplade: 259031 14

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Knæledsskrue	259018 3

Fjeder	259046 1
Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	34 mm
Knæled	259015 3
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Underlægsplade	259031 14
ISO-kode holder	PSSNR/L 1616X12
Samlet længde L	81 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskruer Type 3	259018 3
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Underlagsplatte Type 14	259031 14
Fjeder Type 1	259046 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæled Type 3	259015 3