



KNUX 160410R Sæt med 10 dele, Type: HBX020



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251056 HBX020
GTIN	4045197663832
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

KNUX 160410R Sæt med 10 dele HBX020 Type: HBX020

Spånbryder: PM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde a_p : 1 - 5 mm

Tilspænding f : 0,2 - 0,7 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Spånbryder	2,2 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,7 mm/o
Spånbryder	PM
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	HBX020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410R
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning