


**Garant****eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12 mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251102 20/12
GTIN	4045197650702
Artikelklasse	21U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

- **Positionering inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.**
- **Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.**

### Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PSSNR/L 2020X12

passende vendeskærsplatter: SN.. 1204..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 34 mm

Samlet længde L: 93 mm

Underlægsplade: 259031 14

## Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
Underlægsplade	259031 14
Knæled	259015 3

Hovedlængde L <sub>1</sub>	34 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
ISO-kode holder	PSSNR/L 2020X12
Fjeder	259046 1
Knæledsskrue	259018 3
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	93 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 14	259031 14
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæledsskruer Type 3	259018 3
Fjeder Type 1	259046 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæled Type 3	259015 3