

**Garant**
**eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/06 mm**


## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251905 20/06
GTIN	4045197651167
Artikelklasse	21U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

### Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PWLNR/L 2020X06

passende vendeskærsplatter: WN.. 0604..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 30 mm

Samlet længde L: 89 mm

Underlægsplade: 259031 9

## Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Plattestørrelse	6 mm
Skaftstørrelse	20 mm

ISO-kode holder	PWLNRL/L 2020X06
Knæledsskrue	259018 4
Fjeder	259046 2
Knæled	259015 6
Underlægsplade	259031 9
Samlet længde L	89 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæled Type 6	259015 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklinge holder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Fjeder Type 2	259046 2
Knæledsskruer Type 4	259018 4
Underlagsplade Type 9	259031 9
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5