



Forlængerledning, 400 V / 16 A, Type: 10N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081188 10N
GTIN	4007123251520
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum (IP44). Bestandig mod olie, benzin, UV-stråling.
Neopren-gummikabel H07RN-F 5G1,5.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Type	10N
Materiale, kabel	Neopren
Kabelopbygning	5G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellængde	10 m
Slagfast og stænk vandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	F

Produktnavnsegenskab	400 V / 16 A
Netspænding	400 V
Produkttype	Forlængerkabel

Tilbehør

Kabelophængningssystem CableFix Type L	081191 L
Kabelophængningssystem CableFix Type XL	081191 XL
Kabelophængningssystem CableFix Type S	081191 S